


## BAGUE DE RÉDUCTION D'ALÉSAGE CRANTÉE

LSC.09650



CLASSIC

### Caractéristiques

- Lors de l'utilisation, veillez à ce que les bagues soient suffisamment larges et ne se déplacent pas.
- Pour des raisons de sécurité, n'utiliser des bagues que dans la limite des possibilités de serrage de la lame par les flasques.
- La bague ne doit en aucun cas être plus épaisse que le corps de la lame : veuillez vous reporter aux dimensions indiquées dans les lames.

Fiche produit

Consultez nos 8000 références sur notre site web

### Données techniques

| Diamètre | Alésage | Épaisseur | Référence    | Conditionnement | Gencod        |
|----------|---------|-----------|--------------|-----------------|---------------|
| 20       | 10      | 1,4       | 9650.2010.14 | 1               | 3510785415465 |
| 20       | 13      | 1,4       | 9650.2013.14 | 1               | 3510789650039 |
| 20       | 15      | 1,4       | 9650.2015.14 | 1               | 3510789650046 |
| 20       | 16      | 1,4       | 9650.2016.14 | 1               | 3510789650053 |
| 30       | 20      | 1,4       | 9650.3020.14 | 1               | 3510789650282 |
| 25       | 20      | 1,8       | 9650.2520.18 | 1               | 3510789650077 |
| 30       | 15      | 1,8       | 9650.3015.18 | 1               | 3510789650091 |
| 30       | 16      | 1,8       | 9650.3016.18 | 1               | 3510789650107 |
| 30       | 18      | 1,8       | 9650.3018.18 | 1               | 3510789650114 |

Retrouvez l'ensemble des références sur notre catalogue ou notre site web.