


CLASSIC

LSC.09650

ANILLO REDUCTOR DE CALIBRADO ESTRIADO

- Durante el uso, compruebe que los anillos sean suficientemente anchos y no se desplacen.
- Por razones de seguridad, solo deben utilizarse anillos en el límite de las posibilidad de apriete de la hoja por las bridas.
- El anillo nunca debe ser más grueso que el cuerpo de la hoja: consulte las dimensiones indicadas en las hojas.



			REF		€
20	10	1,4	9650.2010.14	3510785415465	4,06
20	13	1,4	9650.2013.14	3510789650039	4,06
20	15	1,4	9650.2015.14	3510789650046	4,06
20	16	1,4	9650.2016.14	3510789650053	4,06
25	20	1,8	9650.2520.18	3510789650077	4,06
30	15	1,8	9650.3015.18	3510789650091	4,06
30	16	1,8	9650.3016.18	3510789650107	4,06
30	18	1,8	9650.3018.18	3510789650114	5,40
30	20	1,8	9650.3020.18	3510789650138	4,06
30	22	1,8	9650.3022.18	3510789650145	4,06
30	25	1,8	9650.3025.18	3510789650152	4,06
30	25,4	1,8	9650.3026.18	3510789650169	4,06
32	30	1,8	9650.3230.18	3510789650183	5,40
35	30	1,8	9650.3530.18	3510789650206	5,40
40	30	2,0	9650.4030.20	3510789650213	5,40
40	32	2,0	9650.4032.20	3510789650220	5,90
50	30	2,5	9650.5030.25	3510789650237	5,80

LSC.PREST

SERVICIO: APERTURA DE EJE

	REF		€
REALAGE A XX MM ≤ A 35 MM	26090	3510785435937	39,80
DESPLAZAMIENTO A XX MM = A 50 MM	26091	3510785435944	49,80
REMODELACIÓN A XX MM > A 50 MM	26092	3661589104083	66,12
PERFORACIÓN DE 1 ORIFICIO DE LA LENGÜETA (1/XX/XX)	26100	3510785435951	17,72

La dimensión XX debe indicarse en el pedido.